

## Kiinnitysraudat • hammastetut, säädettävällä vastakappaleella ja kuusiokolo vaarnaruuvilla

23185.0324



### Tuotekuvaus

Painin ja vastakappale ovat liitetty kiinnitysrautaan ja näin ne eivät pääse katoamaan. Tästä syystä kiinnitin on nopeasti valmis käyttöön. Kiinnitin on varustettu kahdella nokalla ja voidaan kääntää toisinpäin riippuen käyttökohteesta.

### Materiaali

#### Ruuvi

- Nuorrutusteräs

#### Mutteri

- Nuorrutusteräs

#### levy

- Nuorrutusteräs

#### Kiinnityskisko

- Nuorrutusteräs, galvanoitu

### Asennus

Painin ja vastakappale ovat liitetty kiinnitysrautaan ja näin ne eivät pääse katoamaan. Tästä syystä kiinnitin on nopeasti valmis käyttöön. Kiinnitin on varustettu kahdella nokalla ja voidaan kääntää toisinpäin riippuen käyttökohteesta. Kuusiokololla varustettu vaarnaruuvi nopeuttaa asennusta ja purkua. Lisätukivarren avulla voidaan kiinnittää korkeampia kappaleita. (EH 23185.)

### Lisätietoja


#### Viittaukset

Lisätukivarren avulla voidaan kiinnittää korkeampia kappaleita. (EH 23185.)

#### Lisää tuotteita

- Pidennysosa, hammastetulle kiinnitysraudalle, säädettävällä vastakappaleella

### Piirustus



### Tilautustiedot

Nimellismitta d <sub>1</sub> [mm]	Ulkomitat														AV <sub>1</sub> [mm]	AV <sub>2</sub> [mm]	Kiinnitysvoima <sup>1)</sup> max. [kN]	Til.nro
	d <sub>2</sub>	l <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>3</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	s	[mm]				
25	M24	200	0 – 50	31	51	24	34	70	30	235	60	47	17	36	5	75	4500	23185.0324

<sup>1)</sup> Kiinnitysvoimat optimaalisessa kiinnitys asennossa (pienin etäisyys kuusiopultista kiinnityskohtaan). Kiinnitysvoimat voivat vaihdella riippuen kiinnityksestä, kuusiopultin lujuusluokasta ja kierteen olosuhteista (voitelu).

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."