

Kiinnitysraudat • Pehmustelevyllä

23190.0020



Tuotekuvaus

Täitä pehmustelevyllä varustettuja, standardin DIN 6314 mukaisia kiinnitysrautoja käytetään pääasiassa työkappaleiden mekaaniseen kiinnittämiseen. Pehmustelevy estää työkappaletta vahingoittumasta. Epätasaisuudet korjataan yhdistelmällä mutteri DIN 6330 B (EH 23070.) / kartiomainen istukka DIN 6319G. (EH 23050.). Asetusruuvilla ja painintyynyllä DIN 6311 (EH 22560. irrotettava) voima jakautuu tasaisesti tukipintaa vasten. Kiinnitysrautaa voidaan käyttää molemmin päin (pehmeä ja kova vastepinta).

Materiaali


Pehmennyslaatta

- Messinki, juotettu

Kiinnityskisko

- Nuorrutusteräs, mustattu

Piirustus



Tilaustiedot

Nimellismitta b ₁ [mm]	Ulkomitat										Til.nro	
	a ₁	b ₂	b ₃	d	e ₁	e ₂	l ₁	l ₂ ±1	l ₄	s		
11	15	30	12	M10	15	30	80	12	10	2	221	23190.0020

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."