

Kiinnitysraudat • Pehmustelevyllä

23190.0040



Tuotekuvaus

Täitä pehmustelevyllä varustettuja, standardin DIN 6314 mukaisia kiinnitysrautoja käytetään pääasiassa työkalujen mekaaniseen kiinnittämiseen. Pehmustelevy estää työkalua vahingoittumasta. Epätasaisuudet korjataan yhdistelmällä mutteri DIN 6330 B (EH 23070.) / kartiomainen istukka DIN 6319G. (EH 23050.). Asetusruuvilla ja painintyynillä DIN 6311 (EH 22560. irrotettava) voima jakautuu tasaisesti tukipintaa vasten. Kiinnitysrauta voidaan käyttää molempin päin (pehmeä ja kova vastepinta).

Materiaali


Pehmennyslaatta

- Messinki, juotettu

Kiinnityskisko

- Nuorrutusteräs, mustattu

Piirustus



Tilaustiedot

Nimellismitta b_1 [mm]	Ulkomitat										Til.nro	
	a_1	b_2	b_3	d	e_1	e_2	l_1	l_2 ± 1	l_4	s -0,5		[g]
Iman varusteita – Kuva 1												
18	25	50	18	M16	26	45	125	20	16	3	949	23190.0040

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."