

Tukijousi • kiinnitysraudoille
23200.0020



Tuotekuvaus

Tukijousia käytetään kiinnitysrautojen yhteydessä.

Materiaali

Pyälletty ruuvi

- Messinki


Renkaat

- Alumiini, erittäin luja

Jousi

- Ruostumaton teräs

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	d ₂	Ulkomitat				Ruuville	[g]	Til.nro
		h ₁	h ₂	h ₃	h ₄			
14	28	51	11	5	29	M10, M12	28	23200.0020

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

Ei-RoHS-yhteensopiva

Ei yhteensopiva direktiivien 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."