


Paininnastat • tapilla, pyörähtäminen estetty

23230.0550



Tuotekuvaus

Paininnasta soveltuu työkappaleiden tai komponenttien paikoitukseen kokoonpanossa tai koneistuksessa.

Painimet omalla profiililla tai muodolla voidaan liittää sisäkierre malleihin.

Materiaali

Tappi

- Teräs, karkaistu, mustattu

Runko

- Teräs, galvanoitu

Pallopäinen ruuvi

- Teräs, mustattu, messinkitapilla

Asennuslohko

- Sinkkipainevalu, päällystetty muovilla, musta


Nuppi

- Teräs, mustattu

Lukitusmutteri

- Teräs, mustattu

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat														Isku s	AV		Jousivoima ¹⁾		max. [°C]	[g]	Til.nro	
d ₁	d ₂	d ₃	d ₅	d ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	r	b		k	AV ₁	AV ₂	F ₁				F ₂
[mm]														[mm]	[mm]		[N]					
pyörästetyllä kärjellä – Kuva 3																						
M12 x 1,5	9	21	M4	4,3	46	19	26	14	11,5	35	6	4,5	12	25	6	8	19	16	35	100	84	23230.0550

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."