

Ruuvipuristimet 23231.0011



Tuotekuvaus

Ruuvipuristin on jäykkä, kompakti kiinnityselementti jossa on vaakasuuntaan toimiva kiinnitysvoima ja vankka kara.

- kiinnitysvoima max. 80 kN
- iskunpituus 25 mm, vääntiön AV 36
- kiinnitys neljällä kuusiokoloruuvilla M 24, lujuusluokka 8.8 (vääntömomentti 600 Nm), reikäväli 100 x 100 mm
- sopivat kiinnitysleuat 23231.0022 – 0033

Materiaali


- Teräs, karkaistu, hiottu

Lisätietoja



Lisää tuotteita

- Vakioleuat, ruuvipuristimille
- Vaihtoleuat, ruuvipuristimille, alastyöntävä
- Ruuvipuristimet, liikkuvalla leualla
- Ruuvipuristimet, kiinteällä leualla
- Ruuvipuristimet, pehmeä leuka
- Ruuvipuristimet, karhennettu/sileä leuka


Piirustus




kuva 1




kuva 2



Tilaustiedot

	Til.nro
 [kg]	
kiinteällä leualla – Kuva 2	
10	23231.0011

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."