

Kiilakiinnittimet • sileä / karhennettu, M12

23250.0510



Tuotekuvaus

Kiristysruuvia kierrettäessä molemmat kiinnitysleuat liikkuvat ulospäin ja painavat työkappaleet kiinteää vastetta vasten. Liikematka, koko M8 = +/-0,5 mm, M12 = +/-1 mm.

Materiaali

Holkki

- Työkaluteräs, karkaistu, kirkas

Ruuvi

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 12.9

Jousi

- Jousiteräslanka

Kiinnitysleuat


- Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Kiilakiinnittimet

Piirustus



Tilaustiedot

| d ₁ | l ₁ min. | l ₁ max. | Ulkomitat | | | | | Til.nro |
|---|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------|
| | | | b ₁ | b ₂ | h ₁ | h ₂ | | |
| [mm] | | | | | | | | [g] |
| kiinnitysleuka karhennettu molemmilta puolilta – Kuva 1 | | | | | | | | |
| M12 | 42 | 49 | 41 | 30 | 22 | 4 | 282 | 23250.0510 |

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."