


Kiilakiinnittimet • Sisäkierre molemmin puolin, M12

23250.0514



No Photo
available

Tuotekuvaus

Kiristysruuvia kierrettäessä molemmat kiinnitysleuat liikkuvat ulospäin ja painavat työkappaleet kiinteää vastetta vasten. Liikematka, koko M8 = +/-0,5 mm, M12 = +/-1 mm.

Materiaali

Holkki

- Työkaluteräs, karkaistu, kirkas

Ruuvi

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 12.9

Jousi

- Jousiteräslanka

Kiinnitysleuat


- Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Kiilakiinnittimet

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	l ₁ min.	Ulkomitat				h ₁	h ₂	[g]	Til.nro
		l ₁ max.	b ₁	b ₂	[mm]				
M12	44,5	51,5	41	30	22	4	297	23250.0514	

Kiinnitysleuka sisäkieriteellä, karhennettu – Kuva 2

M12	44,5	51,5	41	30	22	4	297	23250.0514
-----	------	------	----	----	----	---	-----	------------

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."