

## Epäkeskokiinnittimet

23270.0104



### Tuotekuvaus

Epäkeskokiinnitin matalia kiristyskorkeuksia varten. Messinkinen perusrunko on suojaava ja takaa varman lukituksen.

### Materiaali

#### Epäkeskoruuvi

- Teräs

#### Holkki


- Messinki

### Lisätietoja

#### Huomioi

Epäkesko ruuvin pää voi hieman ulkoneva rungosta ( $h_1$ ).


### Piirustus



### Tilautiedot

$d_1$	$h_1$	Ulkomitat		$s$	$A$	AV		Kiinnitysvoima max. [kN]	Kiristysmomentti max. [Nm]	[g]	Til.nro
		$h_2$	[mm]			$AV_1$	$AV_2$				
<b>Messinki</b>											
M4	2,8	9,6	[mm]	0,75	3,8	7,93	3	0,9	2,5	3,5	23270.0104

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."