

Pitbull® kiinnitin  
23290.0066



**Tuotekuvaus**

Pitbull®-kiinnittimet ovat korkealaatuisia, matalia rakennekorkeuksia varten, suurella lukitusvoimalla, myös alas painava. O-renkas kohottaa kiinnitinuraa kiinnittintä irrotettaessa. Teräväreunainen versio (kuva 1) sopii erityisen hyvin aihioille.

Tylppäreunainen versio (kuva 2) kattaa lähes kaikki käyttötarkoitukset. Messingistä valmistettu versio tarjoaa hellävaraista mutta turvallista kiinnitystä.

Pitbull®-kiinnitin koneistettavalla reunalla (kuva 3) on suunniteltu niin, että siihen voidaan koneistaa työkappaleen muoto. Tämä karkaistusta teräksestä valmistettu versio yhdistää hyvän koneistettavuuden erinomaisella kulutuskestävyydellä.

Pitbull®-kiinnittimet erottuvat seuraavilla ominaisuuksilla:

- tilaa säästävä muotoilu
- erittäin matala rakennekorkeus
- korkea kiristysvoima / jännitysvoima alas vetovaikutuksella
- ihanteellinen monisivuiseen koneistukseen ja moninkertaisiin kiinnitysjärjestelmiin

**Materiaali**

**Puristin**

- Teräs, karkaistu

**Ruuvi**

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu

**O-renkas**



- NBR

**Lisätietoja**


**Huomioi**

O-rengasta käytetään nostamaan kiinnitin irti, kun se vapautetaan.


**Piirustus**



kuva 1



kuva 2




kuva 3

Tilaustiedot

Ulkomitat								Kivistysliike s	AV	Kiinnityskiristysmomentti voima max.	Kiristysmomentti		Til.nro		
d	b	l <sub>1</sub> H9	l <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> min.	h <sub>3</sub> ~	h <sub>4</sub> ~				max.	min.		max.	
[mm]								[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[°C]	[g]		
tylpällä särmällä – Kuva 2, Teräs															
M10	25,4	25,4	10,2	11,4	6,3	17,8	17	1,2	8	15	40	-30	80	65	23290.0066

Sovellusesimerkki



Vaste  
23290.0104

Pitbull kiinnitin  
esim. 23290.0052

Kiinnityskynsi  
esim. 23290.0101

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."