

## Pystykiinnittimet • kääntyvä, koko d=25

23310.0027



### Tuotekuvaus

Pystykiinnitin on yleispätevä mekaaninen kiinnityselementti työkaloin nopeaan ja mukavaan vaihtamiseen käsin käännettävällä kiinnitysleualla.

Pystykiinnittimiä käyttämällä saavutetaan seuraavia etuja:

- nopea kiinnitys kiristyspultin, säädettävän lukitusvivun tai epäkeskokahvan avulla
- nopea ja helppo työkalun vaihto kääntämällä kiinnitysleukaa vasemmalle tai oikealle
- kompaktin rakenteen ansiosta pieni tilantarve
- helposti sovitettavissa korkeammille kappaleille korotussylinterien avulla

As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

### Materiaali

#### Kiinnitysrauta

- Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

### Asennus

Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:

1. T-uramutterilla (DIN 508)
2. ruuvilla suoraan esim. levyyn tai jigisiin  
Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.

### Lisätietoja



#### Viittaukset

Kiinnityskorkeutta voidaan kasvattaa EH 23310. korotussylinterien avulla sekä EH 1007 aluslevyillä. Korkeutta voidaan vastaavasti vähentää käyttämällä vasteita kuten esim. EH 22730.

#### Lisää tuotteita

- Paikoitusrenkaat, Pystykiinnittimiä varten
- Korotussylinterit
- Aluslaatat


Piirustus



kuva 1



kuva 2




kuva 3

Tilastiedot

Ulkomitat												Isku [mm]	Kiinnitysvoima [kN]	Kiristysmomentti max. [Nm]	Til.nro	
d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>					
[mm]																
kiristysruuvilla – Kuva 2																
25	26	10	M8	M8	35 – 45	54 – 64	10	6,9	48	35	28	10	5	8	419	23310.0027

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."