

Pystykiinnittimet • kääntyvä, koko d=32

23310.0041



Tuotekuvaus

Pystykiinnitin on yleispätevä mekaaninen kiinnityselementti työkalolein nopeaan ja mukavaan vaihtamiseen käsin käännettävällä kiinnitysleualla.

The clamps have the following advantages:

- Rapid manual clamping by means of clamping screw, adjustable clamping lever or adjustable eccentric quick clamp.
 - Easy and quick changing of the workpiece by swinging away the clamping claw to the left or right. The positioning ring 23310.0348 allows infinitely variable adjustment.
 - The use of positioning ring 23310.0348 allows a repeatable precise clamping. Here h_1 min. increases by at least 6 mm (stroke minus 6 mm).
 - Compact design, thus little space taken-up for clamping.
 - Easy adjustment even to large clamping heights due to the height adjusting cylinders.
- As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

Materiaali

Kiinnitysrauta

- Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Asennus

Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:

1. T-uramutterilla (DIN 508)
 2. ruuvilla suoraan esim. levyyn tai jigisiin
- Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.

Lisätietoja



Viittaukset

The clamping height can be increased with height adjusting cylinders EH 23310. and reduced with the clamping inserts, e.g. EH 22730.

Lisää tuotteita

- Paikoitusrenkaat, Pystykiinnittimiä varten
- Korotussylinterit

Piirustus



Tilastiedot

Ulkomitat											Isku [mm]	Kiinnitys- voima [kN]	Käytös- mome- ntti [Nm]	Paino [g]	Til.nro	
d ₁	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂						l ₃
[mm]																
kiristysruuvilla – Kuva 2																
32	33	12	M10	M10	45 – 65	65 – 85	13	8,4	62,5	46	36	20	7,5	12	512	23310.0041

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."