

Korotussylinterit 23310.0161



Tuotekuvaus

Korotussylinterillä pystykiinnittimien EH 23310 kiinnityskorkeutta voi suurentaa. Niitä käytetään myös yhdessä tukinastojen (EH 22680.), tappien (EH 22690.) ja kuulapäävasteiden (EH 22730. - EH 22741.) kanssa.

Materiaali


- Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu

Lisätietoja


Lisää tuotteita

- Tukinastat, karhennetut tai piikillä
- Tukinastat, ohennetulla kärkitapilla
- Tukivasteet
- Tukinastat, säädettävät
- Kuulavasteet
- Kuulavasteet, kovametallikuulalla, karhennettu
- Kuulavasteet, itsepalautuva
- Kuulavasteet, kovametallikuulalla, karhennettu, itsepalautuva
- Kuulavasteet, säädettävät
- Kuulavasteet, säädettävä, itsepalautuva



Piirustus



Tilaustiedot

d_1 -0,1	l_1 $\pm 0,01$	Ulkomitat d_2 l_2 [mm]	AV [mm]	 [g]	Til.nro
60	70	M12	20	55	1533
					23310.0161

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."