

Korotussylinterit 23310.0165



Tuotekuvaus

Korotussylintereillä pystykiinnittimien EH 23310 kiinnityskorkeutta voi suurentaa. Niitä käytetään myös yhdessä tukinastojen (EH 22680.), tappien (EH 22690.) ja kuulapäävasteiden (EH 22730. - EH 22741.) kanssa.

Materiaali


- Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Tukinastat, karhennetut tai piikillä
- Tukinastat, ohennetulla kärkitapilla
- Tukivasteet
- Tukinastat, säädettävät
- Kuulavasteet
- Kuulavasteet, kovametallikuulalla, karhennettu
- Kuulavasteet, itsepalautuva
- Kuulavasteet, kovametallikuulalla, karhennettu, itsepalautuva
- Kuulavasteet, säädettävät
- Kuulavasteet, säädettävä, itsepalautuva


Piirustus



Tilaustiedot

d ₁ -0,1		l ₁ ±0,01		Ulkomitat		d ₂		l ₂		AV				Til.nro	
				[mm]						[mm]		[g]			
Kuva 1															
60		35		M16				20		55		763		23310.0165	

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."