

## Kiinnitysleuat • uivaa kiinnintä M 12 varten

23320.0148



### Tuotekuvaus

Kiristysleukoja voidaan käyttää uivissa kiinnittimissä 23320.0008, 23320.0012 ja 23320.0014 Kiinnitysalueita voidaan suurentaa ylemmällä vaihtokiristysleualla (23320.0054, 23320.0056 ja 23320.0058 - kuvat 1 - 3).

Kierteellä- M 8 (23320.0154 / .0156 - Kuva 4 + 5) varustettuihin kiristysleukoihin voidaan ruuvata tarpeen mukaan erilaisia standardiosia - "Muut tuotteet".

Kuulavasteella varustettu alempi kiristysleuka (23320.0148 - kuva 6) sopii työkalupaleen viistoille pinnoille.

### Materiaali

#### Kuula

- Kuulalaakeriteräs

#### Kiinnitysleuat

- Hiiletyskarkaistu teräs, nitrattu, mangaanifosfatoitu

### Lisätietoja

#### Huomioi


Uivan kiinnittimen kiristysmomentti pitää sovitaa/pienentää tilanteen mukaan.

Ota huomioon kiristysleuan pienemmän kosketuspinnan aiheuttama pintapaine.

#### Lisää tuotteita

- Tukinastat, karhennetut tai piikillä
- Kuulapääruuvit, kannattomat, kuula kiertymisen estolla
- Kuulapääruuvit, kannattomat, halkaistulla kuulalla
- Paininruuvit, messinkitapilla
- Paininruuvit, muovitapilla
- Kuulavasteet, säädettävät
- Kuulavasteet, säädettävä, itsepalautuva



### Piirustus




Tilaustiedot








[g]	Til.nro
Alempi kiinnitysleuka halkaistulla keinukuulalla, sileä, kiertymisvarmistettu – Kuva 6	
98	23320.0148

Sovellusesimerkki



esim. Kuulapääruuvit (EH 22720.)





### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."