


Vaakakiinnitin • Vaakasuoralla jalalla

23330.1004



Tuotekuvaus

Vipukiinnittimille ovat ominaista optimaalinen voiman ja liikkeen välinen suhde ja kevyt käsittely. Niiden ansiosta polvivipu kiinnittimiä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin eri aloilla.

Vipukiinnittimiä käytetään esim. metalliteollisuudessa kiinnittämiseen porattaessa, hitsattaessa, taivutettaessa, hiottaessa, testattaessa ja asennettaessa tai puun ja muovin työstössä liimaus-, poraus-, leikkaus- ja jyrshintä jigeissä.

Pikakiinnittimen polvinivelperiaate mahdollistaa kiinnittimen laajan ja nopean avaamisen.

Avattuna työkappale on täysin vapaa ja sen voi ottaa esteettä pois. Suuri välitys tuottaa suuret kiristysvoimat pienellä käsivoimalla. Kiinnitysasennon itselukitus estää kiinnittimen avautumisen työstön aikana.

Vipukiinnittimet valmistetaan laadukkaista komponenteista ja ne toimivat pitkään ilman mitään huoltoa.

Öljyä kestävä ergonominen 2-komponenttikahva, jossa on karhennettu, pehmeä ja suuri kädensija, tekee kiinnittimen käytöstä helppoa.

Materiaali

Kiinnitysrauta

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Niitti

- Ruostumaton teräs

Kahva

- muovi

Paininruuvi

- Nuorrutusteräs, galvanoitu

Paininsuojus


- Kumia, musta

Lisätietoja

Viittaukset

Vaihtoruuveja on saatavana varaosina verkkokaupasta.


Piirustus



Tilaustiedot

Nimelliskoko	Paininruuvi	Ulkomitat																			Pitovoima		α	min. max.		Til.nro		
		d_1	d_2	b_1	b_2	b_3	b_4	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_5	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	F_1	F_2	°	°		g	
		[mm]																			[kN]			[°C]				
4	M8 x 45	6,5	5,1	45,5	8	22-31,8	31,6	48,5	86	32	15	-2	9	206	73	14	38	50	7	25,7	13	1,8	2,5	90°	-10	80	337	23330.1004

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d_2 [mm]		Til.nro
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa), Teräs			
	M 8 x 45	38,0	23330.9005

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."