

Epäkesko Pikalukitusvipu • Ruuvilla

23390.0323



Tuotekuvaus

Nopeaan ja helppoon kappaleiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen. Käytettäessä "säädettävää" mallia (kuva 2) kahvan asentoa voidaan muuttaa.

Materiaali

Tukilevy

- Kestomuovi (POM), lasikuidulla vahvistettu

Vipu

- Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005

Sisäosat

- Ruostumaton teräs 1.4305



Ruuvi

- Ruostumaton teräs 1.4305

Säätömutteri

- Ruostumaton teräs 1.4305

Piirustus



Tilaustiedot

l	d ₂	Ulkomitat						Isku s Kahva 90°:n kulmassa [mm]	max. [°C]	[g]	Til.nro
		h ₁ max. Kiinnitysasennossa [mm]	d ₃	d ₄	h ₂ max.	Säätöväli h ₃ min.	b				
Ruuvilla, säädettävä – Kuva 2, Ruostumaton teräs											
82	M8	40	20	25	19,5	2,5	20	1	80	149	23390.0323

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."