

Epäkeskovivut • akselitapilla
23390.0508



Tuotekuvaus

Epäkeskovivujen epäkeskinen kiinnitysalue on 160°.

Materiaali

Kääntötappi

- Ruostumaton teräs 1.4021, karkaistu

Epäkesko-osa

- Ruostumaton teräs 1.4301


Varmistinrenkas

- Ruostumaton teräs 1.4310

Muovihattu

- PVC, punainen


Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat									Epäkeskoisku	Kokonaisisku	max.		Til.nro
b_1	d H11 f8	l ~	r_1	r_2	b_2	h_1	h_2	h_3 ~	s	r_2-h_3	[°C]	[g]	
[mm]									[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
Ruostumaton teräs													
13	8	114	17,2	21,07	9	19,54	14	12	3,87	9,07	60	94	23390.0508

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."