

Ruuvituet
23470.0014



Tuotekuvaus

Trapetsikierre on itsepitävä, karan päässä varmistin. Pitimien avulla ruuvituet voidaan kiinnittää niin, että ne pysyvät paikallaan työkappaleen vaihdon aikana. Niiden avulla ruuvitukien kiinnittäminen myös pystysuuntaiselle kiinnityspinnalle on mahdollista. Ruuvitukia käytetään usein työkappaleiden alatukina. Keinuvasteiden käyttö varmistaa tällöin tuen kaltevalle pinnalle. Keskityslevyn käyttäminen välikappaleena mahdollistaa useampien 52, 70 ja 100 kokoisten ruuvitukien asettamisen päällekkäin.

Materiaali

Hatut

- Teräs, karkaistu, mustattu


Pidikkeet

- Teräs, mustattu

Ruuvituet

- Teräs 1.0503, maalattu






Piirustus



Tilaustiedot

I ₂ Kiinnityskorkeus max. [mm]	Ulkomitat					Kantavuus [kN]	[g]	Til.nro	
	I ₁ min.	d ₁ [mm]	d ₂	d ₃	d ₄ [mm]				
ruuvituki	140	100	69	69	Tr 40 x 7	12	100	2614	23470.0014

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat										Ruuvituille [mm]	 [g]	Til.nro
	d	d ₁	b	d ₂	l	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	[mm]			
pidin													
	-	69	80	24,5	-	210	48	54	90		140	1279	23470.0270
Keinuvaste													
	65	-	-	-	35	-	-	-	-		140/210	716	23470.0365
Kupera vaste													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52/ 70/100/140/210/300	75	23470.0171
Prismatuki													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52/ 70/100/140/210/300	138	23470.0172

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."