

Nokkakiinnittimet

23690.0012



Tuotekuvaus

Nokkakiinnittimet on yleiskäyttöinen kiinnityselementtejä. Itsepidättävän lukitusvivun ansiosta kiinnittintä voidaan käyttää sekä vaaka- että pystyasennossa sekä koneistetuille että koneistamattomille osille.

Ominaisuudet:

- täsmällinen, sijaintitarkka kiinnitys
- helpokäyttöinen
- suuri kiinnitysvoima pienellä momentilla, kuluminen vähäistä laakeroidun lukitusvivun ansiosta
- laaja, portaaton kiinnitysalue
- lukitusvipu voidaan vetää kokonaan taakse esteetöntä työkappaleen vaihtoa varten
- lukitusvivussa kiinnityskierre erilaisia vasteita varten, esim. kuulapääruuveja (EH 22700. - EH 22720.), kuulavasteita (EH 22730. / EH 22740.) jne
- iso säätöalue muuttumattomalla kiinnitysvoimalla
- korkeuden säätö korotuspalojen avulla 23690.0112 / .0116
- helpot ja mukautuvat asennusmahdollisuudet
- korroosiokestävä
- ei arka lialle ja lastuille

Materiaali

Holkki

- Nuorrutusteräs, mustaksi pinnoitettu

Kiristysvipu

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, hopean väriseksi päällystetty

Asennus

Kokoonpano ja käyttökuntoon laitto:

1. Irrota pysäytintappi ISO 4762 M 6 x 10.
2. Siirrä taaksepäin ja irrota kiinnitysvarsi.
3. Kiristys kahdella kuusiokoloruuvilla (sisältyy toimitukseen).
4. Aseta kiinnitysvarsi liukukiskolle ja työnnä sisään.
5. Kiristä pysäytintappi ISO 4762 M 6 x 10.

Toiminto

Kiinnitysohje:


1. Siirrä kiinnitysvarsi kiinnitysasemaan.
2. Kiinnitys suoritetaan kuusiokantalaipparuuvilla.
3. Kiinnityksen avaus suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Korotuspalat, nokkakiinnittimiä varten


Piirustus






Tilaustiedot

Ulkomitat													AV	Kiinnitysvoima	Kristysmomenti		Til.nro
d ₁	d ₂	h ₁ min.	h ₁ max.	h ₂	h ₃	s max.	l ₁	l ₂ +1	l ₃	l ₄	l ₅	b	[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
M12	M8	40	60	59	95	43	134	70	50	13	10	45	16	15	45	1840	23690.0012

Sovellusesimerkki





Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."