

Käsikammet • DIN 469 suorat, neliöreiällä DIN 79

24330.0141



Tuotekuvaus

Näissä käsikammissa on valupurse hiottu, puhallettu. Napa koneistettu.

Materiaali

Kahva

- Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu

Kammen runko

- Pallografiittivalurauta (GGG), muovipäällystetty, musta

Piirustus



Tilaustiedot

| l | s H11 | e min. | Ulkomitat | | | | | d ₃ Kahva Ø [mm] | [g] | Til.nro |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----|------------|
| | | | d ₁ [mm] | d ₂ | h ₁ | h ₂ ~ | h ₃ | | | |
| kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F | | | | | | | | | | |
| 125 | 17 | 22,2 | 17,9 | 34 | 34 | 26 | 120 | 22 | 433 | 24330.0141 |

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."