

Käsikammet • Kääntökahvalla

24331.0310



Tuotekuvaus

Materiaali

Akseliosa

- Teräs, mustattu

Kahva

- Kestomuovi, musta, himmeä

Kammen runko

- Alumiini, päällystetty muovilla, musta RAL 9005, matta

Peitesuojus


- Muovi, vaaleanharmaa

Toiminto

Käyttöasennossa kahva on lukittu.

Lepoasentoon käännettäessä vedä kahvaa ulospäin ja käännä.

Piirustus



Tilaustiedot

l	b H11	d ₂	d ₃	h ₁	Ulkomitat					d ₄ Lieriökahva Ø	[g]	Til.nro
					h ₂ ~	h ₃	h ₄	h ₅	[mm]			
neliöllä – Kuva 2, Musta												
100	12	26,7	35	23,5	5,5	29,5	4,2	57,5	18	170	24331.0310	

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."