

Käsikammet • Kääntökahvalla

24331.0315



Tuotekuvaus

Materiaali

Akseliosa

- Teräs, mustattu

Kahva

- Kestomuovi, musta, himmeä

Kammen runko

- Alumiini, päällystetty muovilla, musta RAL 9005, matta


Peitesuojus

- Muovi, vaaleanharmaa

Toiminto

Käyttöasennossa kahva on lukittu. Lepoasentoon käännettäessä vedä kahvaa ulospäin ja käännä.

Piirustus



kuva 1

kuva 2

Tilaustiedot

Ulkomitat											Til.nro
l	b H11	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂ ~	h ₃	h ₄	h ₅	d ₄ Lieriökahva Ø	[g]	
neliöllä – Kuva 2, Musta											
125	14	28	37	30,5	10,5	36,5	4,2	76,5	24	256	24331.0315

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."