

Säädettävät lukitusvivut • ruostumattomilla sisäosilla, ja ruuvilla

24390.0061



Tuotekuvaus

Säädettävä lukitusvipu ruostumattomilla sisäosilla. Monipuoliset käyttö- ja sovellutusmahdollisuudet, esim. metalliteollisuudessa, kemianteollisuudessa jne.

Materiaali

Vipu

- Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta

Sisäosat

- Ruostumaton teräs 1.4305

Ruuvi

- Ruostumaton teräs 1.4305

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudelleen kohdalleen.

Lisätietoja

Huomioi

Ruuvi on vaihdettavissa.

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat										Til.nro
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	[g]	
[mm]										
14	M5	20	10	24,5	4	3	35	45	37	24390.0061

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."