

Säädettävät lukitusvivut • Ruuvilla

24400.0261



Tuotekuvaus

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

Materiaali

Vipu

- Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta

Sisäosat

- Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Ruuvi

- Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Lisätietoja

Huomioi

Ruuvi on vaihdettavissa.

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat										[g]	Til.nro
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	[mm]		
Oranssi											
18	M6	40	13,5	31	6,5	3	45	62	76	24400.0261	

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."