

Säädettävät lukitusvivut • Ruuvilla

24400.0441



Tuotekuvaus

Säädettävät lukitusvivut ovat monipuolisesti käytettävissä, kun käyttöalue on rajoitettu tai tarvitaan tiettyä vipuasentoa.

Materiaali

Vipu

- Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta

Sisäosat

- Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Ruuvi

- Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Toiminto


Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudelleen kohdalleen.

Lisätietoja

Huomioi

Ruuvi on vaihdettavissa.

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat										[g]	Til.nro
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	[mm]		
Oranssi											
22	M10	20	16	36	8	3,5	52	74		128	24400.0441

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."