

## Säädettävät lukitusvivut • Ruuvilla

24400.0661



### Tuotekuvaus

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

### Materiaali

#### Vipu

- Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta

#### Sisäosat

- Teräs, mustattu, lujuus 5.8

#### Ruuvi

- Teräs, mustattu, lujuus 5.8

### Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudelleen kohdalleen.

### Lisätietoja

### Huomioi

Ruuvi on vaihdettavissa.

### Piirustus



### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	Ulkomitat					Til.nro	
				h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>		
				[mm]					[g]	
<b>Oranssi</b>										
30	M16	50	23	50,5	12	5	76	108	370	24400.0661

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."