

Säädettävät lukitusvivut • Paininruuvilla

24410.0444



Tuotekuvaus

Säädettävät lukitusvivut ovat monipuolisesti käytettävissä, kun käyttöalue on rajoitettu tai tarvitaan tiettyä vipuasentoa.

Materiaali

Vipu

- Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Sisäosat

- Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Ruuvi

- Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudelleen kohdalleen.

Lisätietoja

Huomioi

Ruuvi on vaihdettavissa.


Viittaukset

Pallopäinen versio (kuva 3) voidaan yhdistää muoviseen paineosaan (EH 22570.).

Lisää tuotteita

- Painintyyny, muovi

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat												Til.nro
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	l ₃	[g]	
Muovikärjellä – Kuva 1, Musta												
18	M10	20	13,5	8	31	6,5	3	45	62	2	128	24410.0444

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."