

Säädettävät lukitusvivut • Paininruuvilla

24410.2191



Tuotekuvaus

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

Materiaali

Vipu

- Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta

Sisäosat

- Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Ruuvi

- Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudelleen kohdalleen.

Lisätietoja

Huomioi

Ruuvi on vaihdettavissa.


Viittaukset

Pallopäinen versio (kuva 3) voidaan yhdistää muoviseen paineosaan (EH 22570.).

Lisää tuotteita

- Painintyyny, muovi

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	d ₄	Ulkomitat						[g]	Til.nro
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	l ₃		
Painikkeella – Kuva 2, Oranssi												
14	M6	50	10	4	24,5	4	3	35	45	1,8	45	24410.2191

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."