

Säädettävät kiristysvivut

24440.0130



Tuotekuvaus

Materiaali

Vipu

- Teräs, mustattu

Sisäosat

- Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Ruuvi

- Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Pallonuppi

- Bakeliitti PF 31 DIN 319, musta

Toiminto




Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudelleen kohdalleen.

Lisätietoja

Huomioi

Kierreosa on vaihdettavissa.

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	Ulkomitat		h ₁	h ₂	h ₃	l	[g]	Til.nro
				d ₄	d ₅						
Ruuvilla – Kuva 2, Sintrattu teräs											
21	M8	40	13,5	8	20	33,5	4	1	70	112	24440.0130

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."