

Säädettävät kiristysvivut

24440.0332



Tuotekuvaus

Materiaali

Vipu

- Teräs, mustattu

Sisäosat

- Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Ruuvi

- Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Pallonuppi

- Bakeliitti PF 31 DIN 319, musta

Toiminto




Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Lisätietoja

Huomioi

Kierreosa on vaihdettavissa.

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	d ₄	Ulkomitat					[g]	Til.nro	
					d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	l			
[mm]												
Ruuvilla – Kuva 2, Sintrattu teräs												
28	M12	80	19	12	30	48,5	4,5	4,5	110	320	24440.0332	

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."