

## Säädettävät matalat kiinnitysvivut • Ruuvilla

24441.0450



### Tuotekuvaus

Säädettävää matalaa kiinnitysvivua käytetään kun kääntöalue on rajoitettu tai vivun halutaan olevan tietyssä asennossa.

Säädettävälle matala kiristysvivulle on ominaista pieni rakennekorkeus. Se sopii erityisesti ahtaisiin tiloihin ja kun mitään ulkonemaa ei saa olla.

### Materiaali

#### Vipu

- Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

#### Sisäosat

- Teräs, mustattu

#### Ruuvi

- Teräs, mustattu

#### Peitesuojus

- Muovi, musta

### Toiminto

Vivua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

### Piirustus



### Tilaustiedot

Ulkomitat									min.   max. [°C]		[g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>				
Musta												
32	M10	20	16	29,5	2	2,5	41,5	120	-30	80	209	24441.0450

## Sovellusesimerkki



## Vaatumuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."