

Säädettävät matalat kiinnitysvivut • Ruuvilla

24441.0570



Tuotekuvaus

Säädettävää matalaa kiinnitysvivua käytetään kun kääntöalue on rajoitettu tai vivun halutaan olevan tietyssä asennossa.

Säädettävälle matala kiristysvivulle on ominaista pieni rakennekorkeus. Se sopii erityisesti ahtaisiin tiloihin ja kun mitään ulkonemaa ei saa olla.

Materiaali

Vipu

- Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Sisäosat

- Teräs, mustattu

Ruuvi

- Teräs, mustattu

Peitesuojus

- Muovi, musta

Toiminto

Vivua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat										min. max.		Til.nro
d_1	d_2	l_1	d_3	h_1	h_2	h_3	h_4	l_2			[g]	
[mm]										[°C]		
Musta												
40	M16	80	23	42	4	4	56	145	-30	80	523	24441.0570

Sovellusesimerkki



Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."