

Säädettävät matalat kiinnitysvivut • Ruuvilla

24441.0885



Tuotekuvaus

Säädettävää matalaa kiinnitysvivua käytetään kun kääntöalue on rajoitettu tai vivun halutaan olevan tietyssä asennossa.

Säädettävälle matala kiristysvivulle on ominaista pieni rakennekorkeus. Se sopii erityisesti ahtaisiin tiloihin ja kun mitään ulkonemaa ei saa olla.

Materiaali

Vipu

- Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta

Sisäosat

- Teräs, mustattu

Ruuvi

- Teräs, mustattu

Peitesuojus

- Muovi, vaaleanharmaa

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat									min. max.		Til.nro	
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	[°C]			[g]
Hopea												
32	M12	20	16	29,5	2	2,5	41,5	120	-30	80	207	24441.0885

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."