

Säädettävät matalat kiinnitysvivut • Ruuvilla, ruostumatonta terästä

24441.1755



Tuotekuvaus

Säädettävää matalaa kiinnitysvivua käytetään kun kääntöalue on rajoitettu tai vivun halutaan olevan tietyssä asennossa.

Säädettävälle matala kiristysvivulle on ominaista pieni rakennekorkeus. Se sopii erityisesti ahtaisiin tiloihin ja kun mitään ulkonemaa ei saa olla.

Materiaali

Vipu

- Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta

Sisäosat

- Ruostumaton teräs 1.4305

Ruuvi

- Ruostumaton teräs 1.4305

Peitesuojus

- Muovi, vaaleanharmaa

Toiminto

Vivua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Piirustus



Tilauksetiedot

Ulkomitat										min. max.		Til.nro
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂			[g]	
[mm]										[°C]		
Hopea												
40	M16	40	23	42	4	4	56	145	-30	80	472	24441.1755

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."