

Lukitusvivut • DIN 99
24470.0412




Tuotekuvaus

Materiaali

- Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu

Piirustus



Tilaustiedot

| Ulkomitat | | | | | | | | [g] | Til.nro |
|---|------------|----|--------|-------|-------|-------|--------|-----|------------|
| l_1 | l_2 ~ | a | b ~ | d_1 | d_2 | d_3 | h ~ | | |
| [mm] | | | | | | | | | |
| viisto, kierteellä, muoto N – Kuva 2, Ruostumaton teräs | | | | | | | | | |
| 125 | 119 | 10 | 25 | 20 | M16 | 32 | 59,5 | 297 | 24470.0412 |

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."