

## Lukitusmutterit • hitsatut

24470.0606



### Tuotekuvaus

Edullisen hintainen rakenne verrattuna standardin DIN 99 mukaiseen rakenteeseen.

### Materiaali

- Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu

### Piirustus



### Tilaustiedot

Ulkomitat							[g]	Til.nro
$l_1$	$l_2$	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$h_1$	$h_2$		
[mm]								
Ruostumaton teräs								
63	60	M8	16	10	12,5	30,5	39	24470.0606

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."