

Käntökahvat • pyörivät

24532.0026



Tuotekuvaus

Materiaali

Akseliosa

- Teräs, mustattu


Kahva

- Kestomuovi, musta, himmeä

Toiminto

Käyttöasennossa kahva on lukittu. Lepoasentoon käännettäessä vedä kahvaa ulospäin ja käänä.

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat									🌡️	📦	Til.nro
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		max.		
[mm]									[°C]	[g]	
Sintrattu teräs											
26	M6	20	102	19,5	6	95	10,5		110	137	24532.0026

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."