

Käntökahvat • pyörivät

24532.0128



Tuotekuvaus

Materiaali

Akseliosa

- Ruostumaton teräs 1.4305

Kahva

- Kestomuovi, musta, himmeä

Toiminto

Käyttöasennossa kahva on lukittu. Lepoasentoon käännettäessä vedä kahvaa ulospäin ja käännä.

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat									max. [°C]	[g]	Til.nro
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ ~	l ₂	l ₃	l ₄ ~	l ₅	[mm]			
28	M8	26	118	26	10	106	16		110	225	24532.0128

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."