

## Käsipyörät • DIN 950 valurautaa

24580.0450



### Tuotekuvaus

Napa koneistettu, kehä sorvattu, reunus kiillotettu joka puolelta, koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi.

### Materiaali

#### Käsipyörä

- Valurauta GG

#### Konekahva DIN 39 EH 24450.

- Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu

### Asennus

Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

### Lisätietoja

#### Lisää tuotteita

- Kiinnitysaluslevyt
- Pyörivät kahvat, DIN 98

### Piirustus



Napamutteri voi poiketa piirustuksen esittämästä.

### Tilaustiedot

| d <sub>1</sub>   | d <sub>2</sub><br>H7 | d <sub>3</sub> | Ulkomitat      |                |                     |                |                     | Varsien lukumäärä<br>z | Sopiva kahva<br>DIN 39 / DIN 98 | [g]   | Til.nro    |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------|------------|
|  |                      |                | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>1</sub><br>~ | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub><br>~ |                        |                                 |       |            |
| [mm]   |                      |                |                |                |                     |                |                     |                        |                                 |       |            |
| Ilman kiilauraa, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettu, muoto B-F/G (vanha: F 4) – Kuva 2 |                      |                |                |                |                     |                |                     |                        |                                 |       |            |
| 400  | 30                   | 65             | M16            | 36             | 63                  | 38             | 112                 | 5                      | 36                              | 10460 | 24580.0450 |

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."