

Käsipyörät • DIN 950 valurautaa

24580.0520



Tuotekuvaus

Napa koneistettu, kehä sorvattu, reunus kiillotettu joka puolelta, koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi.

Materiaali

Käsipyörä

- Valurauta GG

Konekahva DIN 39 EH 24450.

- Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu

Asennus

Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Kiinnitysaluslevyt
- Pyörivät kahvat, DIN 98

Piirustus



Napamutteri voi poiketa piirustuksen esittämästä.

Tilaustiedot

| Ulkomitat | | | | | | | | Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 | | Varsien lukumäärä z | Sopiva kahva DIN 39 / DIN 98 | [g] | Til.nro |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|------|------------------------|---------------------------------|------|------------|
| d ₁ | d ₂ H7 | d ₃ | d ₄ | d ₅ | l ₁ ~ | l ₂ | l ₃ ~ | b ₃ | t | | | | |
| [mm] | | | | | | | | [mm] | | | | | |
| Uralla, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettuna, muoto N-F/G (vanha: F 3) – Kuva 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 14 | 32 | M10 | 25 | 40 | 20 | 80 | 5 | 16,3 | 3 | 25 | 1380 | 24580.0520 |

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."