

Käsipyörät • DIN 950 kevytmetallia

24590.0031



Tuotekuvaus

Napa koneistettu, kehä sorvattu, reunus kiillotettu joka puolelta, koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi.

Materiaali

Käsipyörä

- Kevytmetalli Al

Asennus

Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Kiinnitysaluslevyt
- Pyörivät kahvat, DIN 98

Piirustus



Napamutteri voi poiketa piirustuksen esittämästä.

Tilaustiedot

d ₁	d ₂ H7	Ulkomitat			Varsien lukumäärä z	[g]	Til.nro
		d ₃	l ₁	l ₂			
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1							
200	22	38	45	24	3	770	24590.0031

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."