

Käsipyörät • DIN 950 kevytmetallia

24590.0350



Tuotekuvaus

Napa koneistettu, kehä sorvattu, reunus kiillotettu joka puolelta, koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi.

Materiaali

Käsipyörä

- Kevytmetalli Al

Pyörivä konekahva DIN 98 EH 24460.

- Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu

Asennus

Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Kiinnitysaluslevyt
- Pyörivät kahvat, DIN 98

Piirustus



Napamutteri voi poiketa piirustuksen esittämästä.

Tilaustiedot

Ulkomitat								Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1		Varsien lukumäärä z	Sopiva kahva DIN 39 / DIN 98	[g]	Til.nro
d ₁	d ₂ H7	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁ ~	l ₂	l ₃ ~	b ₃	t				
[mm]								[mm]		[mm]	[g]		
Uralla, pyörivällä kahvalla EH 24460., asennettu, muoto N-F/G (vanha: D 3) – Kuva 2													
400	30	65	M16	36	63	38	106	8	33,3	5	36	4250	24590.0350

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."