

Käsipyörät • DIN 950 kevytmetallia

24590.0506



Tuotekuvaus

Napa koneistettu, kehä sorvattu, reunus kiillotettu joka puolelta, koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi.

Materiaali

Käsipyörä

- Kevytmetalli Al

Konekahva DIN 39 EH 24450.

- Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu

Asennus


Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Kiinnitysaluslevyt
- Pyörivät kahvat, DIN 98

Piirustus



Napamutteri voi poiketa piirustuksen esittämästä.

Tilaustiedot

Ulkomitat							Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1		Varsien lukumäärä z	Sopiva kahva DIN 39 / DIN 98	[g]	Til.nro	
d ₁	d ₂ H7	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁ ~	l ₂	l ₃ ~	b ₃					t
Uralla, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettuna, muoto N-F/G (vanha: F 3) – Kuva 2													
100	12	26	M6	16	33	17	50	4	13,8	3	16	210	24590.0506

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."