

Puolalliset käsipyörät • kevytmetallia

24610.0010



Tuotekuvaus

Napa koneistettu; pyörän kehä kauttaaltaan sorvattu ja kiillotettu; koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi. Takasivulla otemuotoilu. Koneistamattomat valupinnat puhallettu; kiillotetun pyöränkehän kanssa näiden käsipyörien viimeistely ei siksi useimmissa tapauksissa vaadi ylimääräistä lakkausta.

Materiaali

Akseliosa

- Teräs, galvanoitu

Käsipyörä

- Alumiini-kokillivalu

Asennus

Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Kiinnitysaluslevyt
- Lieriökahvat, pyörivät

Piirustus



Napamutteri voi poiketa piirustuksen esittämästä.

Tilastiedot

Ulkomitat						[g]	Til.nro
d ₁	d ₂ H7	d ₃	b	l ₁	l ₂ ~		
[mm]							
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa							
125	12	31	15	18	33	301	24610.0010

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heikkenemistä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."