

## Puolalliset käsipyörät • kevytmetallia

24610.0315



### Tuotekuvaus

Napa koneistettu; pyörän kehä kauttaaltaan sorvattu ja kiillotettu; koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi. Takasivulla otemuotoilu. Koneistamattomat valupinnat puhallettu; kiillotetun pyöränkehän kanssa näiden käsipyörien viimeistely ei siksi useimmissa tapauksissa vaadi ylimääräistä lakkausta.

### Materiaali

#### Akseliosa

- Teräs, galvanoitu

#### Käsipyörä

- Alumiini-kokillivalu

#### Lieriökahva EH 24530.

- DIN 7708 - kestumuovi (PF 31), musta (RAL 9005)

### Asennus

Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

### Lisätietoja

#### Lisää tuotteita

- Kiinnitysaluslevyt
- Lieriökahvat, pyörivät

### Piirustus



Napamutteri voi poiketa piirustuksen esittäämästä.

### Tilaustiedot

Ulkomitat						Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1		Sopiva-lieriökahva EH 24530.	🌡️	📦	Til.nro
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	d <sub>3</sub>	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ~	b <sub>3</sub>	t	[mm]	max.	[g]	
[mm]						[mm]		[mm]	[°C]		
uralla, lieriökahvalla EH 24530.											
140	14	36	16,5	19	36	5	16,3	23 x M8	110	490	24610.0315

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

#### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

#### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."