

Ristinupit • DIN 6335 valurautaa

24620.0380



Tuotekuvaus

Nämä ristinupit valmistetaan DIN 6335 mukaisesti. Hiekkapuhallettu tai rummutettu.

Materiaali


Kahva
• Valurauta GG 20, kirkas

Lisätietoja


Huomioi

Erikoisrakenteita muilla porauksilla tai pintakäsittelyillä valmistetaan tilauksesta.


Piirustus





kuva 1




kuva 2



kuva 3



kuva 4



kuva 5

Tilaustiedot

Ulkomitat						Til.nro
d ₁	d ₂	d ₅	d ₆	h ₂	t ₂	
[mm]						[g]
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4						
80	25	M16	17	50	20	339
						24620.0380

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."