

## Ristinupit • DIN 6335 kevytmetallia

24630.0380



### Tuotekuvaus


These palm grips are manufactured according to DIN 6335.

### Materiaali


#### Kahva

- Kevytmetalli Al, kiillottamaton tai kiillotettu


### Piirustus





kuva 1




kuva 2



kuva 3



kuva 4




kuva 5

### Tilaustiedot

Ulkomitat							Til.nro
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>2</sub>	[g]	
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4, Kiillottamaton							
80	25	M16	17	50	20	129	24630.0380

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."