

Ristinupit • DIN 6335 Ruostumaton teräs, painevalettu

24631.0032



Tuotekuvaus


Nämä ristinupit valmistetaan DIN 6335 mukaisesti.

Materiaali


Kahva

- Ruostumaton teräs A2, himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu


Piirustus





kuva 1




kuva 2



kuva 3



kuva 4




kuva 5

Tilaustiedot

d ₁	d ₂	Ulkomitat		h ₁	h ₃	[g]	Til.nro
		[mm]					
Aihio, muoto A – Kuva 1							
32	12			21	10	41	24631.0032

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."