

Ristinupit • DIN 6335 Ruostumaton teräs, painevalettu

24631.0332



Tuotekuvaus


Nämä ristinupit valmistetaan DIN 6335 mukaisesti.

Materiaali


Kahva

- Ruostumaton teräs A2, himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu


Piirustus





kuva 1




kuva 2



kuva 3



kuva 4




kuva 5

Tilaustiedot

Ulkomitat						[g]	Til.nro
d ₁	d ₂	d ₅	d ₆	h ₂	t ₂		
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4							
32	12	M6	6,4	20	10	36	24631.0332

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."